

HOLEX**Seeger gyűrű fogó 45°-ban hajlított, Típus: A0****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719845 A0
GTIN	4045197493231
Árucikk kategória	72B

Leírás**Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketített fogó, műanyaggal bevont szárok.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

Hasonló, mint a **DIN 5254**.

Alapanyag:

Króm-vanádium acél, süllyesztékben kovácsolt és olajban edzett.

Műszaki leírás

Teljes hossz	135 mm
Hegy Ø	0,9 mm
Külső Seeger gyűrű Ø-höz	3 - 10 mm
Szabvány	hasonló, mint a DIN 5254
Seeger gyűrű fogók használata	Külső gyűrű, hajlított
Pofaalak	45°-ban hajlított
Nyél	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott
Cserélhető hegy	nem

Termék fajtája

Seeger gyűrű fogó