

**HOLEX****Seeger gyűrű fogó, Típus: J41****Rendelési adatok**

Rendelés száma	719805 J41
GTIN	4045197493026
Árucikk kategória	72B

**Leírás****Kivitel:**

Egy darabból kovácsolva. Feketére foszfátzott fogó. Műanyaggal bevont markolat.

**Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°**

**Felhasználás:**

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

**Szabvány:**

**DIN 5256 C und D** – für Innensicherungsringe.

**Műszaki leírás**

Alak	D
Teljes hossz	320 mm
Hegy Ø	3,2 mm
Belső Seeger gyűrű Ø-höz	85 - 140 mm
Szabvány	DIN 5256 D
Seeger gyűrű fogók használata	Belső gyűrű, hajlított
Pofaalak	90°-ban hajlított
Nyel	Műanyag bevonattal
Alapanyag	Króm-vanádium acél
Felület	feketére foszfátzott

Cserélhető hegy	nem
Termék fajtája	Seeger gyűrű fogó