

Garant**Precíziós Seeger gyűrű fogó, Típus: J21****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 719770 J21 |
| GTIN | 4045197504067 |
| Árucikk kategória | 71B |

Leírás**Kivitel:**

Kovácsolt szorítófelület és illeszték. Hegyek speciális acélból, különösen precízen megmunkálva és a fogótestbe besajtolva.

Fekete fogó. Kőszőrült fej. Műanyaggal bevont markolat.

Beültetett precíziós hegyekkel. Form D – hajlított pofák, 90°

Előny:

A beültetett hegyek tartós használat mellett nagy terhelésnek tehetőek ki, akár 10-szer hosszabb élettartamúak a becsavart hegyekkel szemben.

Felhasználás:

Biztosítógyűrűk ki- és beszereléséhez.

Szabvány:

DIN 5256 C und D – für Innensicherungsringe.

Műszaki leírás

| | |
|-------------------------------|------------------------|
| Hegy Ø | 1,8 mm |
| Teljes hossz | 165 mm |
| Belső Seeger gyűrű Ø-höz | 19 - 60 mm |
| Alak | D |
| Szabvány | DIN 5256 D |
| Seeger gyűrű fogók használata | Belső gyűrű, hajlított |
| Pofaalak | 90°-ban hajlított |

| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Nyel | Műanyag bevonattal |
| Alapanyag | Speciális acél |
| Hegy anyaga | Speciális acél |
| Felület | fekete |
| Illeszték beépített nyitórugóval | igen |
| Markolat reteszelő eszközzel | nem |
| Cserélhető hegy | nem |
| Termék fajtája | Seeger gyűrű fogó |