

Garant**eco esztergakés, rövid, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/15mm**

Rendelési adatok

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 250614 20/15 |
| GTIN | 4045197927309 |
| Árucikk kategória | 21U |

Leírás

Kivitel:

Belső hűtőfolyadék ellátással a vágóélhez. A precíziós fúvókák általi hűtés következtében a hőterhelés célzottan és hatékonyan csökken, mert a hűtőfolyadék sugarat optimálisan a forgács és a vágóél közé irányítja. A nagyobb termelékenység, a hosszabb élettartam és a nagyobb folyamatbiztonság érdekében.

Figyelem:

A hűtőfolyadék eljuttatása csak a 319001 – 319886 sz. GARANT eco rendszerű befogókkal vagy < 125 mm szárhossz esetén plusz a 317900 sz. készlettel lehetséges.

belső hűtés: igen

Kés ISO kódja: DDJNR/L 2020X15

Hozzávaló váltólapka: DN.. 1506..

Működő szélesség L₄: 25 mm

Fejhossz L₁: 38 mm

Teljes hossz L: 97 mm

Alátétlapka: 259033 3

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|------------------------|
| Kés ISO kódja | DDJNR/L 2020X15 |
| Csavar alátétlapkához | 259027 2 |
| Lapkaméret | 15 mm |
| Hozzávaló váltólapka | DN.. 1506.. |
| Szárméret | 20 mm |
| Teljes hossz L | 97 mm |
| Fejhossz L ₁ | 38 mm |
| Szorítóköröm, csavar, rugó | 259036 11 |
| Működő szélesség L ₄ | 25 mm |
| Alátétlapka | 259033 3 |
| Sorozat | Eco |
| Felhasználás módja | jobbos |
| Szabvány | DIN ISO 5610 |
| belső hűtés | igen |
| Beállítási szög κ | 93 fok |
| Felhasználás | Síkesztergálás |
| Felhasználás | Külső hosszesztergálás |
| Termék fajtája | Esztergakés |

Tartozék

| | |
|---|-------------|
| PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX10 | 674248 TX10 |
| Nyomaték csavarhúzó skálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm | 659906 500 |