

Garant**Furatkés, acél, jobbos, Szár Ø / lapkaméret: 16/09mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	260724 16/09
GTIN	4045197927781
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Teljes hossz L	150 mm
Kés ISO kódja	A16M SSKCR/L09
Váltólapka csavar készlet	269028 8
Lapkaméret	9 mm
Beállítási szög κ	75 fok
Legkisebb előfúrási Ø D_{min}	20 mm
Hozzávaló váltólapka	SC.. 09T3..
Kinyúlási hossz L_1	48 mm
Befogási magasság L_2	15,25 mm
Középtolódás L_3	11 mm
Szár Ø D_s	16 mm
Szabvány	DIN 8024
Felhasználás módja	jobbos
Belső kiesztergálási mélység max.	3×D
belső hűtés	igen
Felhasználás	Belső hosszesztergálás
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15

674248 TX15

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500