

**Vörösrézcső hajlítófogó, Külső cső Ø-höz: 14 mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	821300 14
GTIN	3521742511144
Árucikk kategória	86B

Leírás**Kivitel:**

Hajlítási szög 180°-ig a lehető legkisebb rádiusszal a cső deformációja nélkül. Hajlító szegmens fok beállítással.

Erős alak, acélból kovácsolt, kadmiumozott.

Felhasználás:

Lágy vörösrézcsövek hajlításához. Mivel a fogó a cső közepére is felhelyezhető, átmenet és ráhagyás nélkül hajlíthatunk elleníveket minden irányba.

Hajlítási rádiusz (cső közepe): 42 mm

Műszaki leírás

Hajlítási rádiusz (cső közepe)	42 mm
Külső cső Ø-höz	14 mm
Termék fajtája	Hajlítókészülék