

**Garant****Esztergakés, semleges, Szár- / lapkaméret: 32/16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	251712 32/16
GTIN	4045197928269
Árucikk kategória	21T

**Műszaki leírás**

Alátétlapka	259031 39
Hozzávaló váltólapka	VN.. 1604..
Semleges tartó L <sub>4</sub> működő szélessége	12,5 mm
Csavar alátétlapkához	259025 3
Szárméret	32 mm
Csavar szorítókörömhöz	259021 1
Kés ISO kódja	MVVNN 3225P16
Semleges tartó L <sub>1</sub> kinyúlási hossza	45 mm
Lapkaméret	16 mm
Szorítóköröm	259038 2
Semleges tartó teljes L hossza	170 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	semleges
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	93 fok
Felhasználás	Külső hosszesztergálás

Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

## Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8	674248 TX8
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500