

Garant**kisméretű HM furatkés, jobbos, Kinyúlási hossz L1 / lapkaméret d: 21/6mm**

Rendelési adatok

Rendelés száma	270006 21/6
GTIN	4045197928955
Árucikk kategória	21V

Leírás

Kivitel:

Alacsony rezgésű keményfém szár forrasztott acélfejjel és edzett lapkafészekkel.

- **Homlokoldalon csavarozott keményfém váltólapka, alakzáró erőátvitel a homlokfogazás következtében.**
- **Egyszerű váltólapka csere.**

Műszaki leírás

Teljes hossz L	80,5 mm
Váltólapka csavar	279815 10
Befogási magasság L ₂	11,5 mm
Lapkaméret	06 mm
Fejhossz L ₁	21 mm
Szár Ø D _s	12 mm
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	igen
Termék fajtája	Furatkés

Tartozék

PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX8

674248 TX8

Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval
Maximális nyomaték 500 cNm

659957 500