

Esztergakés, jobbos, Szár- / lapkaméret: 20/09mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260000 20/09
GTIN	4045197929167
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 2
Hozzávaló váltólapka	CC.. 09T3..
Csavar alátétlapkához	269013 2
Kés ISO kódja	SCSCR/L 2020K09
Fejhossz L ₁	22 mm
Szárméret	20 mm
Teljes hossz L	126 mm
Lapkaméret	9 mm
Alátétlapka	269005 1
Működő szélesség L ₄	25 mm
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	jobbos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztorgálás
Felhasználás	Külső hosszesztorgálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500