

Esztergakés, balos, Szár- / lapkaméret: 25/12mm**Rendelési adatok**

Rendelés száma	260001 25/12
GTIN	4045197929303
Árucikk kategória	21T

Műszaki leírás

Váltólapka csavar készlet	269028 20
Kés ISO kódja	SCSCR/L 2525M12
Fejhossz L ₁	27 mm
Alátétlapka	269005 6
Lapkaméret	12 mm
Csavar alátétlapkához	269013 5
Működő szélesség L ₄	32 mm
Teljes hossz L	151 mm
Szárméret	25 mm
Hozzávaló váltólapka	CC.. 1204..
Szabvány	Gyári szabvány
Felhasználás módja	balos
belső hűtés	nem
Beállítási szög κ	45 fok
Felhasználás	Síkesztergálás
Felhasználás	Külső hosszesztergálás
Termék fajtája	Esztergakés

Tartozék

Váltólapka csavar készlet Típus 2	269028 2
PrecisionBit Torx®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx® profil TX15	674248 TX15
Nyomaték csavarhúzóskálával, cserélhető penge befogóval Maximális nyomaték 500 cNm	659957 500