

**Garant****Raktári kocsi T7, Típus: T74****Rendelési adatok**

Rendelés száma	918540 T74
GTIN	4045197611864
Árucikk kategória	91T

**Leírás****Kivitel:**

3 rakodófelület.

A középső polc 3 magasságban rögzíthető. Hegesztett acélszerkezet, **rétegelt falemez** plató antracit színű, karcálló felülettel.

Markolat Haptoprene® betéttel és ütésálló polipropilénnel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), nyom nélküli poliuretán abroncsokkal, görgős csapágyazású kerékagyakkal.

**Szabvány:**

**EN 1757-3**

**Opcionális tartozék:**

918580 sz. perforált lemez fal. Nem tartozék.

**Szín:**

Ezüst **porszórt bevonattal.**

**Figyelem:**

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

**Műszaki leírás**

Szélesség	980 mm
-----------	--------

Szabvány	EN 1757-3
Mélység	509 mm
Rakodófelület mélysége	500 mm
Rakodófelület magassága alul	195 mm
Kerék anyaga	Poliuretán futófelület
Rakodófelület magassága felül	850 mm
Típus	T74
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Rakodófelület szélessége	850 mm
Középső rakodófelület teherbírása	80 kg
Maximális teherbírás	250 kg
Kerék Ø	125 mm
Magasság	1020 mm
Súly	45 kg
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága közepén	522 mm
Felső rakodófelület teherbírása	80 kg
Termék fajtája	Raktári kocsik

## Tartozék

Kiegészítő fiók raktári kocsihoz Típus 75	918556 75
Csiptetős írotábla raktári kocsihoz	918581
Középső polc T5 és T7 raktári kocsihoz, becsavarozható Rakodófelület mélysége 500 mm	918570 500
Becsavarozható perforált lemez fal Típus SP2	918580 SP2