

**Garant****Rövid fúrótkmány AD alak, SK 50, Befogási tartomány: 1-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301435 1-16
GTIN	4045197931801
Árucikk kategória	31B

**Leírás****Kivitel:**

Jobb és bal forgásirányhoz.

Balluff/RFID chip furattal. Maximális körfutáshiba  $\leq 20 \mu\text{m}$ .

Homokszórt és köszörült.

- **Karcsú felépítésű.**
- **Céltott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális befogási nyomatékok a szerszámnál.**

**Tartalom:**

Inkluzív **Torx® szorítókulcs** keresztmarkolattal **az erős meghúzás érdekében.**

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási tartomány	1 - 16 mm
Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Külső Ø D	50 mm
Kivitel	karcsú
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
Befogó	SK 50

Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	AD
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Maximális meghúzási nyomaték M <sub>d,max</sub>	≤ 14 Nm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány