

Garant**Rövid fúró tokmány A alak, HSK-A 100, Befogási tartomány: 1-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	307735 1-16
GTIN	4045197931894
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

- **Jobb és bal forgásirányhoz.**
- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- Belső hűtéssel max. 50 bar-ig.
- Körfutási pontosság $\leq 20 \mu\text{m}$.
- **Karcsú felépítésű.**
- **Céltott hűtőfolyadék eljuttatás a belső hűtésű szerszámokhoz.**
- **Optimális befogási nyomatékok a szerszámnál.**

Tartalom:Keresztmarkolatos **szorítókulcs**.**Opcionális tartozék:**

Dugókulcs 309890 sz. Hűtőfolyadék cső 309880 sz.

Műszaki leírás

Tartalék Torx® szorítókulcs 625220 sz.	TX25
Külső Ø D	50 mm
A-méret kinyúlási hossz	110 mm
Befogási tartomány	1 - 16 mm
Kivitel	karcsú

Befogó	HSK-A 100
Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-7
Befogó szabvány	DIN 69893-1
Alak	A
belső hűtés	Igen, max. 50 bar-ral
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 20 μm
Termék fajtája	Rövid fúrótokmány