

Garant**Rövid fúró tokmány, VDI 30, Befogási tartomány: 1-16mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319715 1-16
GTIN	4045197932037
Árucikk kategória	31B

Leírás**Kivitel:**

- Hűtőfolyadék ellátás apozicionálófuraton keresztül.
- Maximális hűtőfolyadék nyomás 50 bar.
- GARANT típus Torx® szorítókulccsal az erős meghúzás érdekében.

Felhasználás:

NC-esztergagépeken és megmunkáló központokon.

Szabvány:

DIN ISO 10889 / DIN 69880 / VDI 3425, Blatt 2.

Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 16 mm
Szorítókulcs	TX25
Kinyúlási hossz l_1	90 mm
Külső tokmány $\varnothing d_1$	50,5 mm
VDI méret	VDI 30
VDI szár színjelölése	VDI 30
Termék fajtája	VDI rövid fúrótokmány

