



Tolókegyeles kocsi, Típus: 2502



Rendelési adatok

Rendelés száma	919800 2502
GTIN	4017976025025
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, falemez plató bükkfa mintás felülettel. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítőfékkel), és TPE abroncsokkal, hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyak.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Szabvány	EN 1757-3
Teherbírás	600 kg
Magasság	990 mm
Kerék anyaga	TPE
Típus	2502

Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Rakodófelület magassága	270 mm
Kerék Ø	200 mm
Súly	30 kg
Rakodófelület szélessége	1000 mm
Szélesség	1125 mm
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel	2
Mélység	709 mm
Rakodófelület mélysége	700 mm
Termék fajtája	Tolókengyeles kocsi