



Emeletes kocsi 4 rakodófelülettel, Típus: 8312



Rendelési adatok

Rendelés száma	919880 8312
GTIN	4017976083124
Árucikk kategória	96F

Leírás

Kivitel:

Hegesztett acélcső és acélszelvény, homlokfalak vertikális csőmerevítésekkel 130 mm távolságban. Rétegelt falemezből készült polcok bükkfa mintás felülettel. Behelyezhető polcok 100 mm-es osztásban állíthatóak. A legalsó behelyezhető polc nem állítható. 2 fix és 2 kormányozható kerék (rögzítővel), TPE abroncsokkal és hornyolt golyóscsapágyazású kerékagyakkal.

Szabvány:

EN 1757-3

Szín:

RAL 5007 briliánskék **porszórt bevonattal.**

Figyelem:

Szállítási költségtakarékosság miatt szétszerelve szállítjuk. Szállítás összeszerelés nélkül.

Műszaki leírás

Teljes teherbírás	600 kg
Kerék anyaga	TPE
Rakodófelület szélessége	1000 mm

Típus	8312
Rakodófelület magassága 2	669 mm
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül	2
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkal	2
Rakodófelület magassága 4	1469 mm
Szabvány	EN 1757-3
Teherbírás polconként	90 kg
Súly	83 kg
Szélesség	1169 mm
Kerék Ø	200 mm
Rakodófelület magassága 1	269 mm
Tolófogantyú	igen
Rakodófelület magassága 3	1069 mm
Magasság	1800 mm
Magasságállítási osztás	100 mm
Mélység	709 mm
Rakodófelület mélysége	700 mm
Magasságállítás osztása	100 mm
Termék fajtája	Emeletes kocsik