

**Garant****LOEU 090408 TR-M, HB7525, Típus: ST900**

## Rendelési adatok

Rendelés száma	215980 ST900
GTIN	4045197937988
Árucikk kategória	21A

## Leírás

**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha  $a_e = 0,3 \times D$  /  $a_p = 4,5 \text{ mm}$ 

Váltólapka ISO kód: LOEU090408 TR-M

Típus: ST900

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Előtolás  $f_z$ : 0,11 mm

## Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	LOEU090408 TR-M
Típus	ST900
Előtolás $f_z$	0,11 mm
Minőség	HB7525
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4

Termék fajtája

Váltólapka maráshoz

**Felhasználói adatok**

	<b>Felhasználás</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>ISO kód</b>
Acél < 500 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 750 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 900 N/mm <sup>2</sup>	alkalmas	175 m/min	P
Acél < 1100 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	145 m/min	P
Acél < 1400 N/mm <sup>2</sup>	feltételesen alkalmas	100 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		