

Garant**LOEU 090408 TR-M, HB735, Típus: UNI****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215996 UNI
GTIN	4045197938169
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,3 \times D$ / $a_p = 4,5 \text{ mm}$

Váltólapka ISO kód: LOEU090408 TR-M

Típus: UNI

Sarokrádiusz: 0,8 mm

Műszaki leírás

Sarokrádiusz	0,8 mm
Váltólapka ISO kód	LOEU090408 TR-M
Típus	UNI
Minőség	HB735
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	220 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	175 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	145 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	110 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	75 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	alkalmas	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	alkalmas	45 m/min	S
GG(G)	alkalmas	220 m/min	K
Uni	alkalmas		
Nedvesen maximum	alkalmas		
Nedvesen minimum	alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		