

Garant**APMX 16..12 TR, HB7515, Típus: ST1400****Rendelési adatok**

Rendelés száma	215746 ST1400
GTIN	4045197938176
Árucikk kategória	21A

Leírás**Figyelem:**

Az alkalmazási irányértékek a 215705 - 215717 sz. maróra érvényesek: $a_e = 0,3 \times D$ / $a_{p \max} = 7$ mm.

Lapvastagság: 5,76 mm

Előtolás f_z / fog: 0,14 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,14 mm
Típus	ST1400
Váltólapka ISO kód	APMX 16..12 TR
Minőség	HB7515
Szerszámanyag	HM
Lapvastagság	5,76 mm
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	feltételesen alkalmas	380 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	feltételesen alkalmas	265 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	220 m/min	P
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	210 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	195 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	270 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	feltételesen alkalmas	170 m/min	M
GG(G)	feltételesen alkalmas	170 m/min	K
Olaj	alkalmas		
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		