

Garant**GARANT Power Q nagy előtolású maró, Hengeres szár, Ø D / élek száma Z:
20/3mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	212803 20/3
GTIN	4045197938275
Árucikk kategória	210

Leírás**Alkatrész:**

Váltólapka csavar készlet 219799 1 sz. (8IP; 1,2Nm).

Figyelem:

A **211750 sz. 1,2 méretű** GARANT TQ nyomaték-csavarhúzó a **674252 sz. 8IP** méretű pengével használja.

Műszaki leírás

Vágóélek száma Z	3
Vágóél Ø D _c	20 mm
Szár Ø D _s h ₆	20 mm
Ø D ₃	12 mm
Interpolációs marás Ø D _{min}	32 mm
Ferde bemarkási hossz L az α _{max} -hoz	10,13 mm
Teljes hossz L _{ges}	180 mm
Hozzávaló váltólapka	XOM.060310
Kinyúlási hossz L ₁	100 mm
belső hűtés	igen
Interpolációs marás a _p	0,3 mm

Ferde bemarási szög α_{\max}	2,26 fok
Interpolációs marás $\varnothing D_{\max}$	38 mm
Sorozat	Power Q
Beállítási szög κ	15 fok
Szárkivitel	Hengeres szár
Marási felhasználási	Üregmarás
Marási felhasználási	Cirkuláris marás
Marási felhasználási	Ferde bemarás
Forgácsolási stratégia	HPC
Szerszámcsere	PowerCard
Termék fajtája	Másolómaró

Tartozék

PrecisionBit Torx Plus®-hoz, 1/4 col E 6,3 Torx Plus® profil 8IP	674252 8IP
Nyomaték-csavarhúzó, fixen beállítva Beállított nyomaték 1,2 Nm	211750 1,2