



## Gépi villa jobbos, Szárméret: 12mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	290018 12
GTIN	4030741660689
Árucikk kategória	29H

### Leírás

#### Kivitel:

Menetes csap a szárban a hátszögkorrekció érdekében.

Keményfém vezetőcsap a jobb kopásállóság érdekében.

- **Minimális nyomás, kisebb a terhelés a munkadarab és a gép számára.**
- **Szinkronorsó a recéző tartók és a csúcsmagasság egyszerű beállításához.**

### Műszaki leírás

Szár szélessége	12 mm
Működési tartomány	0 - 15 mm
Recéző furat Ø-höz $d_2$	4 mm
Vezetőcsap	299910 6
Recézési Ø-höz $d_1$	15 mm
Szár magassága	12 mm
Recézési szélességhez, b	4 mm
Recézési profil	RAA 2×AA
Recézési profil	RBL 2×BR
Recézési profil	RGE45° BL/BR45°
Recézési profil	RGE30° BL/BR30°

Recézési profil

RBR 2×BL

Termék fajtája

Recézőszerszám