



## Furat sorjázó, fejjel, Ø 20 mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	839605
GTIN	7290005395406
Árucikk kategória	83G

### Leírás

#### Kivitel:

2K-markolat **6-szög teleszkópos szárral** és cserélhető HSS 90°-os süllyesztő fejjel, Ø 20 mm.

**Mélyen fekvő** furatokhoz is alkalmas.

Teljes hossz: 170 - 240 mm

### Műszaki leírás

Teljes hossz	170 - 240 mm
Markolat kivitele	2K-markolat
Nyél anyaga	Műanyag
Termék fajtája	Sorjázó

### Tartozék

HSS sorjázófej, 90° Sorjázó fej Ø 30 mm	839610 30
HSS sorjázófej, 90° Sorjázó fej Ø 12 mm	839610 12
Teleszkópos szár sorjázófejekhez	839620
HSS sorjázófej, 90° Sorjázó fej Ø 20 mm	839610 20
Furatsorjázó fej 90°, HSS TiN bevonattal Sorjázó fej Ø 20 mm	839611 20