

Munkaállványok targoncákhoz, Típus: 1115X1200



Rendelési adatok

Rendelés száma	919980 1115X1200
GTIN	4052462012004
Árucikk kategória	94B

Leírás

Kivitel:

Stabil acélcső szerkezet hengeres csőből körben kizuhanás gátlóval, 2 egyéni védőeszköz rögzítővel. Drótháló hátfal, csúszásmentes munkadobogó. A targoncával a széles oldalnál emelhető. A biztosító csap megakadályozza a lecsúszást a fogakról. Horganyzott szerszámtároló. Korlát magassága 1,10 m.
Talpfelület 1200×800 mm.

Felhasználás:

Biztonságos munkavégzés javítási és karbantartási munkáknál épületek magasan lévő részein, mennyezeti világításokon stb.

Szabvány:

TÜV geprüft, entsprechend der DGUV (Deutsche gesetzliche Unfallversicherung) 208-031.

Szín:

RAL 2000 narancssárga **festéssel**.

Figyelem:

A munkaállványoknak emelővillás targoncával történő használata esetén vegye figyelembe az országos előírásokat. Megfelelő munkaállványok Ausztria (TÜV Austria által bevizsgálva) és Belgium számára külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

Mélység	1040 mm
Teherbíráás	300 kg
Targoncavilla nyílás A méret	200 mm
Targoncavilla nyílás D méret	80 mm
Targoncavilla nyílás távolsága B	600 mm
Súly	91 kg
Magasság	1990 mm
Szélesség	1200 mm
Talpfelület szélessége	1200 mm
Talpfelület mélysége	800 mm
Termék fajtája	Munkaállvány