

**Villás emelőkocsi mérleggel, Teherbírás: 2000kg****Rendelési adatok**

Rendelés száma	919915 2000
GTIN	4017976021225
Árucikk kategória	96D

**Leírás****Kivitel:**

Váz és villák csavarodásmentes héjas szerkezettel.

Mérleg 1–2000 kg közötti méréstartománnyal,  $\pm 2$  kg pontossággal. 1 kg lépcsővel. LCD kijelző, érintő panel, KI / BE gombbal és tára gombbal, áramellátás 4x1,5V AA elemmel (tartozék).

**Párbeszédablak szöveg:**

Poliuretán tandem villagörgők.

Poliuretán kormányozható kerekek.

**Funkció:**

IP65: Víz sugár ellen minden irányból és por behatolása ellen védett (porzáró), valamint teljes érintésvédelemmel rendelkezik.

**Szín:**

Sárga / fekete **porszórt bevonattal.**

**Műszaki leírás**

Szélesség	540 mm
Villahossz	1150 mm
Villaszélesség	160 mm
Teherbírás	2000 kg

Súly	117 kg
Emelési tartomány	85 - 205 mm
Kormányozható kerék anyaga	poliuretán
Villagörgők anyaga	nylon tandem
Hossz	1550 mm
Mérleg	igen
Szín	sárga - fekete
Mérlegelési tartomány	1 - 2000 kg
A tartalmazott elemek száma	4
A mellékelt elemek / akkuk cikkszám	081557 LR6
IP védettségi osztály	IP 65
Termék fajtája	Villás emelő kocsi

## Tartozék

Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081551 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081553 LR6
Alkáli-mangán elemek Nemzetközi méret LR6	081552 LR6