

Garant**SEET 1305 AGSR, HB7510, Típus: ST1400**

Rendelési adatok

Rendelés száma	213573 ST1400
GTIN	4045197941022
Árucikk kategória	21A

Leírás

Kivitel:

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

A maximális felületminőséghez a 213596 UNI sz.-mal használja.

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4\text{mm}$.

Előtolás f_z / fog: 0,22 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	0,22 mm
Típus	ST1400
Sorozat	Softcut®
Váltólapka ISO kód	SEET 1305 AGSR
Minőség	HB7510
Szerszámanyag	HM

Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V _c	ISO kód
Acél < 1100 N/mm ²	alkalmas	130 m/min	P
Acél < 1400 N/mm ²	alkalmas	120 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		