

Garant**SEMT 1305 AGSR, HB7520, Típus: ST900****Rendelési adatok**

Rendelés száma	213568 ST900
GTIN	4045197941015
Árucikk kategória	21A

Leírás**Kivitel:**

Megerősített lapkavastagság a maximális forgácsolási követelmények érdekében. Kopásvédelem a legmodernebb bevonatnak köszönhetően.

Figyelem:

Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5 \dots 1 \times D$ / $a_{pmax} = 4 \text{ mm}$.

Előtolás f_z / fog: 0,2 mm

Műszaki leírás

Típus	ST900
Előtolás f_z / fog	0,2 mm
Váltólapka ISO kód	SEMT 1305 AGSR
Minőség	HB7520
Szerszámanyag	HM
Cserék / élek száma	4
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	200 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	180 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		