

Garant**Excenteres csap, ØD3 H7: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290392 32
GTIN	4045197997203
Árucikk kategória	29K

Leírás**Kivitel:**

Maximum $\pm 0,5$ mm állítási tartománnyal.

A skálák egy részosztása 0,03 mm-nek felel meg.

Felhasználás:

Horony és profil üregelő tartók finombeállításához Y tengely nélküli esztergagépeken.

Alkalmazható:

290330 – 290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

Műszaki leírás

L ₂	50 mm
L ₁	65 mm
Ø D ₂	48 mm
Ø D _s	25 mm
Termék fajtája	Excenteres csap

