

Garant**Excenteres csap, ØD3 H7: 32Lmm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	290391 32L
GTIN	4045197942173
Árucikk kategória	29K

Leírás**Kivitel:**

Maximum $\pm 0,5$ mm állítási tartománnyal.

A skálák egy részosztása 0,03 mm-nek felel meg.

Felhasználás:

Horony és profil üregelő tartók finombeállításához Y tengely nélküli esztergagépeken.

Alkalmazható:

290330 – 290359 sz. horony és profil üregelő tartó.

Műszaki leírás

L ₁	70 mm
Ø D ₂	48 mm
L ₂	60 mm
Ø D _s	20 mm
Termék fajtája	Excenteres csap

