



ECO gép villa készlet, Típus: SET



Rendelési adatok

| | |
|-------------------|------------|
| Rendelés száma | 290050 SET |
| GTIN | |
| Árucikk kategória | 29I |

Leírás

Tartalma:

1-1 db 290035 sz. és 290040 sz. Eco gépi villa: 16;20 méret
3 db 290161 sz. recézőgörgő: 20×8/0,8 méret
2 db 290161 sz. recézőgörgő: 20×8/1,0 méret
1-1 db 290176 sz. és 290181 sz. recézőgörgő: 20×8/0,8;
20×8/1,0;
20×8/1,2 méret

Műszaki leírás

| | |
|----------------|----------------|
| Termék fajtája | Recézőszerszám |
|----------------|----------------|

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| ECO gépi villa univerzális Szárméret 20 mm | 290036 20 |
| ECO gépi villa univerzális Szárméret 16 mm | 290035 16 |

| | |
|--|-----------------|
| ECO gépi villa univerzális Szárméret 25 mm | 290036 25 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 20X8/1,0 mm | 290176 20X8/1,0 |
| ECO gépi villa univerzális Szárméret 16X mm | 290036 16X |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 20X8/1,0 mm | 290161 20X8/1,0 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 20X8/1,2 mm | 290181 20X8/1,2 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 20X8/0,8 mm | 290176 20X8/0,8 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 20X8/1,2 mm | 290176 20X8/1,2 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 20X8/0,8 mm | 290181 20X8/0,8 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 20X8/1,0 mm | 290181 20X8/1,0 |
| ECO gépi villa univerzális Szárméret 20 mm | 290040 20 |
| ECO gépi villa univerzális Szárméret 16 mm | 290036 16 |
| Recéző görgő PM Recéző Ø d1 × recézési szélesség b / fogosztás 20X8/0,8 mm | 290161 20X8/0,8 |