

Garant**Marófej befogó hengeres, hűtőcsatorna furattal, SK 50 A = 200, Tüske Ø d1: 16mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 301151 16 |
| GTIN | 4045197942265 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- RFID / Balluffchip furattal.
- Megnövelt váll-felfekvő felület.

Rezgéscsillapított kivitel, befogó rezgéscsillapított maggal.

Előny:

Lényegesen kisebb vibrációhajlam! Jelentősen megnövekedett előtolás!

Tartalom:

Maró rögzítőcsavar és menesztő.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Figyelem:

További méretek külön ajánlatkérésre.

Műszaki leírás

| | |
|---------------------------------|---------------|
| Marótüske hossza L ₄ | 17 mm |
| Tüske Ø d ₁ | 16 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 200 mm |
| Ø D ₂ | 38 mm |
| Befogó | SK 50 A = 200 |
| Szabvány | DIN 6357 |

| | |
|--------------------------------------|------------------------------------|
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |
| Alak | AD |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 6,3, 8000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 6 μm |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Rezgés | csillapított |
| Termék fajtája | Marófej befogó |