

Garant**XDMT090416ZDSR, HB4020, Típus: ST900**

Rendelési adatok

Rendelés száma	212860 ST900
GTIN	4045197943118
Árucikk kategória	21A

Leírás

Figyelem:Alkalmazási irányértékek, ha $a_e = 0,5...1 \times D / a_{p\max}$ Programozási rádiusz ha $a_{p\max}$: 3 mmElőtolás f_z / fog: 1,1 mm

Lapvastagság S: 4.76 mm

Műszaki leírás

Előtolás f_z / fog	1,1 mm
Típus	ST900
Sarokrádiusz	1,6 mm
Lapvastagság S	4.76 mm
Váltólapka ISO kód	XDMT090416ZDSR
Minőség	HB4020
Szerszámanyag	HM

Ajánlott fogásmélység $a_{p\ max}$	1,3 mm
Maximális fogásmélység $a_{p\ max}$	1,5 mm
Programozási rádiusz ha $a_{p\ max}$	3 mm
Cserék / élek száma	3
Termék fajtája	Váltólapka maráshoz

Felhasználói adatok

	Felhasználás	V_c	ISO kód
Acél < 500 N/mm ²	alkalmas	330 m/min	P
Acél < 750 N/mm ²	alkalmas	280 m/min	P
Acél < 900 N/mm ²	alkalmas	240 m/min	P
Nedvesen maximum	feltételesen alkalmas		
Nedvesen minimum	feltételesen alkalmas		
Száraz	alkalmas		
Levegő	alkalmas		