

Garant**Szerszámbe fogó becsavarozható maróhoz menettel, SK 40, Menet M × hossz L1: M10X125****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|----------------|
| Rendelés száma | 301309 M10X125 |
| GTIN | 4045197943934 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Hengeres felépítésű.

Felhasználás:

Menetes becsavarozható marók befogásához.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|----------------------------------|------------|
| L ₂ | 5 mm |
| Ø D ₂ | 18 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 144 mm |
| Furat Ø D ₁ tűrés IT6 | 10,5 mm |
| Külső Ø D | 34 mm |
| Menet M | M10×125 |
| Hasznos hossz L ₁ | 125 mm |
| Befogó | SK 40 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-1 |

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 μm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Beccavarozható maró befogó |