

Garant**Zsugorbefogó hűtőcsatorna furattal, PSC 63 A = 120, Befogási Ø D1: 6mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	308574 6
GTIN	4045197944030
Árucikk kategória	31C

Leírás**Kivitel:**

- **RFID / Balluff-Chip furattal.**
- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).**
- **A PSC belső kontúr működő felületei megmunkálva.**

Hűtőcsatorna furatokkal és zárható menettel.

Felhasználás:

hő szártúrésű szerszámok befogásához.

Opcionális tartozék:

Zsugorbefogó hosszabbító 302410 – 302417 sz. Zsugorbefogó készülékek 354210 – 354450 sz. Hűtőfolyadékcső 309885 sz.; dugókulcs 309893 sz. és kiegyensúlyozó csavar készlet 309906 sz. 180 méret.

Műszaki leírás

Ø D ₂	21 mm
A-méret kinyúlási hossz	120 mm
Külső Ø D	27 mm
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Befogási Ø D ₁	6 mm
Befogó	PSC 63 A = 120
Befogó szabvány	ISO 26623-1

belső hűtés	igen
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Zsugorbefogó