

Garant**Marófej befogó Forma ADB hűtőcsatorna furattal, SK 30 rövid, Tüske Ø d1: 22mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301013 22
GTIN	4045197944221
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- Kúpos szár, felfogócsap és felfekvő felületek a vállon köszörülve.
- Rövid kinyúlás.
- Megnövelt felfekvő felület a vállon.
- RFID / Balluff-Chip furattal.
- 4 hűtőcsatorna furattal.
- Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Tartalom:

Inkluzív marórögzítő csavar.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz., speciális kulcs 309840 sz. Maró rögzítőcsavarok 309860; 309861 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Hozzávaló speciális kulcs 309840 sz.	22
Tartalék maró rögzítőcsavar 309860 / 309861 sz.	22
Marótüske hossza L ₄	19 mm
Külső Ø D	48 mm
Tüske Ø d ₁	22 mm

Befogási $\varnothing D_1$	22 mm
Befogó	SK 30 rövid
Szabvány	DIN 6357
Befogó szabvány	ISO 7388-1
Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	$\leq 5 \mu\text{m}$
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Marófej befogó