

Garant**Weldon befogó, Forma ADB hűtőcsatorna furatokkal, SK 30 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	300048 12
GTIN	4045197944153
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:
GARANT –**

Minden szár keményen felfabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G 2,5 / 25000 min⁻¹. Balluff/RFID chip furattal.

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308600 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Külső Ø D	42 mm
Befogási Ø D ₁	12 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	12
Befogó	SK 30 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-1

Alak	ADB
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 12 mm	309900 12
--	-----------