

Garant**Maró- és esztergatókmány, PSC 63, ER szorítópatron: 32****Rendelési adatok**

Rendelés száma	319295 32
GTIN	4045197943736
Árucikk kategória	31V

Leírás**Kivitel:****Furatkés gyorscsere rendszer.**

A 319285; 319286; 319289 sz. gyorscsérés adaptert közvetlenül a tartóba kell csavarozni. A legstabilabb kombináció minimális kinyúlással.

Felhasználás:

Furatkés tartóval történő belső megmunkáláshoz.

Szabvány:

ISO 26623-1.

Tartalom:

Inkluzív külső menetes felfogó anya.

Figyelem:

Szerszámbemérés pl. a 354760 sz. VG1 vagy 355010 GARANT VGBASIC készülékkel a 354773 sz. szűkítővel (313291 sz. 25 méretű persely, további 319426; 319428 sz. 40/32. méretű szűkítővel). ER szorítópatronok közvetlen befogása is lehetséges.

Műszaki leírás

x ER szorítópatronnal	62 mm
l ₂ cserélhető adapterrel	103 mm

I ₂ ER szorítópatronnal	76 mm
x cserélhető adapterrel	89 mm
Külső Ø d ₃	63 mm
Alaptartó Ø d ₂	48 mm
Menet M	M40×1,5
Befogó	PSC 63
Termék fajtája	Gyorscsérés tartozékok