

**Garant****Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 A = 160, Befogási Ø D1: 20mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304336 20
GTIN	4045197943385
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**GARANT:** Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

**Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.****Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	52 mm
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	20 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	20
Befogó	HSK-A 63 A = 160

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 20 mm	309900 20
--	-----------