

Garant**Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 A = 160, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304411 18
GTIN	4045197943859
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

GARANT: Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!).

Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

Befogási Ø D ₁	18 mm
Külső Ø D	50 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
A-méret kinyúlási hossz	160 mm
Befogó	HSK-A 100 A = 160

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------