

HOLEX**Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 100 rövid, Befogási Ø D1: 18mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304398 18
GTIN	4045197944443
Árucikk kategória	32A

Leírás**Kivitel:****Nem lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

Műszaki leírás

A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	16
Külső Ø D	50 mm
Befogási Ø D ₁	18 mm
Befogó	HSK-A 100 rövid

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 16 mm	309900 16
--	-----------