



## Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Befogási Ø D1: 6mm



### Rendelési adatok

Rendelés száma	304278 6
GTIN	4045197944283
Árucikk kategória	32A

### Leírás

#### Kivitel:

**Nem lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

#### Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

#### Opcionális tartozék:

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

#### Figyelem:

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

### Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	6
Befogási Ø D <sub>1</sub>	6 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Külső Ø D	25 mm
Befogó	HSK-A 63 rövid

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 6 mm	309900 6
---	----------