

**HOLEX****Menesztőlapos befogó hűtőcsatorna furattal, HSK-A 63 rövid, Befogási Ø D1: 8mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	304278 8
GTIN	4045197944290
Árucikk kategória	32A

**Leírás****Kivitel:****Nem lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

- RFID / Balluff-Chip furattal.
- HSK-működő felületek megmunkálva.

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 Form B és DIN 6535 Form HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Hűtőfolyadék-cső 309880 sz., dugókulcs 309890 sz.

**Figyelem:**

HSK 40 és 50, Form A és E külön rendelésre szállíthatók.

**Műszaki leírás**

Külső Ø D	28 mm
Befogási Ø D <sub>1</sub>	8 mm
A-méret kinyúlási hossz	65 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	8
Befogó	HSK-A 63 rövid

Befogó szabvány	ISO 12164-1
Befogó szabvány	DIN 69882-4
Befogó szabvány	DIN 69893
Alak	A
Hűtőcsatorna furat	Nem zárható
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HSC
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 8 mm	309900 8
---	----------