

**Densimet szerszámbefogó becsavarozható marókhhoz, Ø d = 12 mm, Menet M × Lges: M6X105****Rendelési adatok**

Rendelés száma	301343 M6X105
GTIN	4045197944528
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

- **Rezgéscsillapító tulajdonságú.**
- **Szártúrás h6.**

Felhasználás:

Különösen alkalmas zsugorbefogókban való használathoz.

belső hűtés: igen

Rezgés: csillapított

Furat Ø D₁: 6,5 mm

Ø D₂: 10 mm

Hasznos hossz L₁: 60 mm

Műszaki leírás

Furat Ø D ₁	6,5 mm
Hasznos hossz L ₁	60 mm
Ø D ₂	10 mm
Menet M	M5
Befogó	Ø d = 12 mm
Szár Ø d	12 mm
belső hűtés	igen
Rezgés	csillapított

