

Garant**Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal, BT 50 rövid, Befogási Ø D1: 12mm****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302650 12 |
| GTIN | 4045197944702 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Minden szár kemény felfabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

| | |
|-----------------------------------|-------------|
| Befogási Ø D ₁ | 12 mm |
| Külső Ø D | 42 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| Tartalék felfogócsavar 309900 sz. | 12 |
| Befogó | BT 50 rövid |
| Szabvány | DIN 6359 |
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |

| | |
|------------------------|----------------------|
| Alak | ADB |
| Körfutási pontosság | $\leq 3 \mu\text{m}$ |
| Forgácsolási stratégia | HPC |
| Termék fajtája | Menesztőlapos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási \varnothing D1 12 mm | 309900 12 |
|--|-----------|