



Univerzális sorjázó / hántoló készlet, műanyag dobozban 19 darabos



Rendelési adatok

Rendelés száma	839955
GTIN	7290005397905
Árucikk kategória	83G

Leírás

Tartalom:

precíziós hántoló cserélhető pengével: 1 db 836400 sz.
sorjázó markolat (penge nélkül): 1 db 838350 sz.
Teleszkópos szár Ø 3,2 mm S-pengékhez: 1 db 838430 sz.
Sorjázó penge HSS Ø 3,2 mm: 1–1 db 838510 sz. S10; S20; S30; S150 méret
ROTO-DRIVE sorjázó fej HSS Ø 10,4 mm: 1 db 838610 sz. 10,4 méret
Teleszkópos szár Ø 2,6 mm N-pengékhez: 1 db 839170 sz.
Sorjázó penge HSS Ø 2,6 mm: 1–1 db 839010 sz. N1; N2 méret
Teleszkópos szár sorjázó fejekhez: 1 db 839620 sz.
Sorjázó fej HSS, 90°, Ø 20 mm: 1 db 839610 sz. 20 méret
Teleszkópos szár hántolópengékhez: 1 db 839679 sz.
Mini-hántolópenge: 1 db 839677 sz.
Speciális hántolópenge: 1 db 839678 sz.
Teleszkópos szár váltólapkához: 1 db 839725 sz.
vágólapka ékhornyokhoz, 11 mm: 1 db 839720 sz. 11 méret
sorjázó markolat teleszkópos szárhoz: 1 db 839890 sz. T méret

Műszaki leírás

Termék fajtája	Sorjázó
----------------	---------

Tartozék

Vágólapka ékhornyokhoz Maximális szélességhez 11 mm	839720 11
teleszkópos szár hántolópengékhez	839679
Teleszkópos szár N-pengékhez, Ø 2,6	839170
Precíziós hántoló cserélhető pengével Szerszámacél	836400
Teleszkópos szár sorjázófejekhez	839620
Teleszkópos szár S-pengékhez, Ø 3,2	838430
Sorjázó penge Típus S100	838510 S100
Sorjázó penge Típus S20	838510 S20
Speciális hántolópenge, hajlított	839678
Sorjázó penge Típus N2	839010 N2
HSS sorjázófej, 90° Sorjázó fej Ø 20 mm	839610 20
Sorjázó penge Típus S30	838510 S30
Sorjázó penge Típus S150	838510 S150
Furatsorjázó fej, HSS 90°, szárral Sorjázó fej Ø 10,4 mm	838610 10,4
Teleszkópos szár vágólapkához	839725
Sorjázó-markolat Típus T	839890 T
Univerzális élsorjázó, műanyag nyéllel, 1 pengével (S150)	838350
Mini hántolópenge, egyenes	839677
Sorjázó penge Típus N1	839010 N1