

Garant**Menesztőlapos befogó AD alak hűtőcsatorna furattal, BT 30 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302593 10
GTIN	4045197944559
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár kemény felfabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Befogási Ø D ₁	10 mm
Külső Ø D	35 mm
A-méret kinyúlási hossz	50 mm
Befogó	BT 30 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	AD
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------