

**Garant****Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 10mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302596 10
GTIN	4045197944610
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Minden szár kemény felfabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min<sup>-1</sup>. **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

**Felhasználás:**

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

**Opcionális tartozék:**

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Műszaki leírás**

Befogási Ø D <sub>1</sub>	10 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	10
Külső Ø D	35 mm
A-méret kinyúlási hossz	63 mm
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

---

## Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 10 mm	309900 10
--	-----------