

Garant**Menesztőlapos befogó ADB alak hűtőcsatorna furattal, BT 40 rövid, Befogási Ø D1: 32mm****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302596 32
GTIN	4045197944665
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Minden szár kemény felfabályozva (nyugodt járás). Kiegyensúlyozási fok G2,5 / 25000 min⁻¹. **Lezárható hűtőcsatorna furatokkal.**

Felhasználás:

Menesztő felülettel rendelkező szerszámok befogására a DIN 1835 B és DIN 6535 HB szerint.

Opcionális tartozék:

Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Műszaki leírás

Külső Ø D	72 mm
Befogási Ø D ₁	25 mm
A-méret kinyúlási hossz	100 mm
Tartalék felfogócsavar 309900 sz.	32
Befogó	BT 40 rövid
Szabvány	DIN 6359
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Befogó szabvány	JIS B6339

Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 μm
Forgácsolási stratégia	HPC
Termék fajtája	Menesztőlapos befogó

Tartozék

Tartalék felfogócsavar Tokmányhoz, befogási Ø D1 32 mm	309900 32
--------------------------------------------------------	-----------