

**Garant****ER szorítópatronos befogó Form ADB, BT 50 rövid, ER szorítópatron mérethez: 25****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302818 25
GTIN	4045197944832
Árucikk kategória	31A

**Leírás****Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min<sup>-1</sup>.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min<sup>-1</sup>).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

**Felhasználás:**

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

**Tartalom:**

ER felfogó anya.

**Különleges tartozék:**

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.  
Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308802 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

**Figyelem:**

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 1 - 16 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 42 mm

Tartalék ER felfogó anya: 25

ER szorítókulcs: 25

## Műszaki leírás

Befogási tartomány	1 - 16 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
ER szorítókulcs	25
Külső Ø D	42 mm
Tartalék ER felfogó anyja	25
ER szorítópatronhoz	25
Befogási Ø D <sub>1</sub>	1-16 mm
Befogó	BT 50 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min <sup>-1</sup> -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

## Tartozék

ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 25	309680 25
--	-----------