

Garant**ER szorítópatronos befogó Form ADB, BT 50 rövid, ER szorítópatron mérethez: 16****Rendelési adatok**

Rendelés száma	302818 16
GTIN	4045197944825
Árucikk kategória	31A

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 0,5 - 10 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 28 mm

Tartalék ER felfogó anya: 16

ER szorítókulcs: 16

Műszaki leírás

Külső Ø D	28 mm
ER szorítókulcs	16
Tartalék ER felfogó anya	16
Befogási tartomány	0,5 - 10 mm
A-méret kinyúlási hossz	80 mm
ER szorítópatronhoz	16
Befogó	BT 50 rövid
Befogó szabvány	JIS B6339
Befogó szabvány	ISO 7388-2
Alak	ADB
Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám	G 6,3, 20000 min ⁻¹ -nél
Körfutási pontosság	≤ 3 µm
Forgácsolási stratégia	HSC
Termék fajtája	Szorítópatronos befogó

Tartozék

Egyoldalas villáskulcs Kulcsnyílás 25 mm	613300 25
--	-----------