

Garant**ER szorítópatronos befogó ADB alak, BT 40 rövid, ER szorítópatron mérethez: 40****Rendelési adatok**

| | |
|-------------------|---------------|
| Rendelés száma | 302755 40 |
| GTIN | 4045197944818 |
| Árucikk kategória | 31A |

Leírás**Kivitel:**

Köszörült külső és belső kúp.

- **Minden szár keményen felszabályozva (nyugodt járás!). Kiegyensúlyozási fok G2,5/25000 min⁻¹.**
- **Felfogó anya finoman kiegyensúlyozva (G2,5/25000 min⁻¹).**
- **Optimális kopási jellemzők, ill. nyomaték átvitel a bevonatos precíziós felfogó anyának köszönhetően.**

Felhasználás:

Hengeres szárú szerszámok szorítópatronban történő befogására a **DIN 6499 A és B alak szerint.**

Tartalom:

ER felfogó anya.

Különleges tartozék:

ER szorítópatron 308881 – 309434 sz., ER szorítókulcs 309680 – 309745 ill. 613300 sz.
Kúpvonócsap (AB) 308760 – 308806 sz., AB szorítókulcs 308820 – 308835 sz.

Figyelem:

Hozzávaló felfogó anyákat lásd a 309580 ill. 309610 sz. alatt.

Forgácsolási stratégia: HSC

Befogási tartomány: 3 - 26 mm

A-méret kinyúlási hossz: 80 mm

Külső Ø D: 63 mm

Tartalék ER felfogó anya: 40

ER szorítókulcs: 40

Műszaki leírás

| | |
|--------------------------------------|-------------------------------------|
| Külső Ø D | 63 mm |
| A-méret kinyúlási hossz | 80 mm |
| ER szorítókulcs | 40 |
| Tartalék ER felfogó anyá | 40 |
| Befogási tartomány | 3 - 26 mm |
| ER szorítópatronhoz | 40 |
| Befogó | BT 40 rövid |
| Befogó szabvány | ISO 7388-2 |
| Befogó szabvány | JIS B6339 |
| Alak | ADB |
| Kiegyensúlyozási fok G, fordulatszám | G 2,5, 25000 min ⁻¹ -nél |
| Körfutási pontosság | ≤ 3 µm |
| Forgácsolási stratégia | HSC |
| Termék fajtája | Szorítópatronos befogó |

Tartozék

| | |
|--|-----------|
| ER szorítókulcs ER szorítópatronos befogó 40 | 309680 40 |
|--|-----------|